



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M6X12

Referência	24540.060.012
Marca	-
UBB	950353136910
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633606
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	12
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

