

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X20



| | |
|-------------|---------------------------|
| Referência | 24540.060.020 |
| Marca | - |
| UBB | 950353137173 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492633644 |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|-----------------|-------------------|
| Diâmetro | M6 |
| Comprimento | 20 mm |
| Classe | 4.8 |
| Encaixe | Fenda |
| Forma da cabeça | Cabeça de embeber |
| Material | Aço |
| Tratamento sup. | Zincado |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|-----------|
| ASME | ≈B18.6.7M |
| ISO | ≈2009 |
| BS | ≈4183 |
| NF | ≈E25-123 |
| NEN | ≈2370 |
| DIN | 963 |

Especificação técnica

| | |
|----------------------|-----|
| d-D | M6 |
| Thread length (min.) | 28 |
| dk (max.) | 11 |
| Rosca total C ≤ | 35 |
| k (max.) | 3 |
| L (mm) | 20 |
| n | 1.6 |
| P | 1 |
| t (min.) | 1.2 |

Desenho técnico

