

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X35



Referência	24540.060.035
Marca	-
UBB	950353137413
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633682
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M6
Comprimento (L) (mm)	35
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

Thread length (min.)	28
d_k (max.)	11
Rosca total $C \leq$	35
k (max.)	3
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

