

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X20



Referência	24540.100.020
Marca	-
UBB	950353139724
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634023
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desenho técnico

