

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X30



Referência	24540.100.030
Marca	-
UBB	950353139989
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634047
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

### Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	30
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

### Desenho técnico

