

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M10X35



Referência	24540.100.035
Marca	-
UBB	950353335256
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634054
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	35 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	35
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desenho técnico

