

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M10X100



Referência	24540.100.100
Marca	-
UBB	950353140615
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634146
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	100 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
DIN	963
ISO	≈2009

Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Desenho técnico

