



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M3X10

Referência	24560.030.010
Marca	-
UBB	950353143767
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634627
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	10 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desenho técnico

