

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a amarelo 4.8 M3X60



|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 24560.030.060             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 951353498011              |
| UNSPSC     | 31161504                  |
| EAN        | 8715492634726             |
| Emb. de 1  | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Diâmetro        | M3                  |
| Comprimento     | 60 mm               |
| Classe          | 4.8                 |
| Encaixe         | Fenda               |
| Forma da cabeça | Cabeça de embeber   |
| Material        | Aço                 |
| Tratamento sup. | Passivado a amarelo |
| Rosca           | Métrica             |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈2009     |
| NF   | ≈E25-123  |
| DIN  | 963       |
| BS   | ≈4183     |
| NEN  | ≈2370     |
| ASME | ≈B18.6.7M |

### Especificação técnica

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M3   |
| Thread length (min.) | 19   |
| dk (max.)            | 5.6  |
| Rosca total C ≤      | 22   |
| k (max.)             | 1.65 |
| L (mm)               | 60   |
| n                    | 0.8  |
| P                    | 0.5  |
| t (min.)             | 0.6  |

### Desenho técnico

