

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M4X50



Referência	24560.040.050
Marca	-
UBB	951353498193
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634863
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	50 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	50
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desenho técnico

