

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M5X20



Referência	24560.050.020
Marca	-
UBB	950353145416
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634924
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2009
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Desenho técnico

