

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M6X20



Referência	24560.060.020
Marca	-
UBB	950353146166
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635037
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	20
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

