



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M6X40

Referência	24560.060.040
Marca	-
UBB	950353146406
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635075
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

