

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a amarelo 4.8 M6X50



Referência	24560.060.050
Marca	-
UBB	950353146570
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635082
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	50 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a amarelo
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

