



## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a amarelo 4.8 M8X30

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 24560.080.030             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950353146992              |
| UNSPSC      | 31161504                  |
| EAN         | 8715492635150             |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Diâmetro        | M8                  |
| Comprimento     | 30 mm               |
| Classe          | 4.8                 |
| Encaixe         | Fenda               |
| Forma da cabeça | Cabeça de embeber   |
| Material        | Aço                 |
| Tratamento sup. | Passivado a amarelo |
| Rosca           | Métrica             |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| DIN  | 963       |
| NF   | ≈E25-123  |
| ISO  | ≈2009     |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| NEN  | ≈2370     |

### Especificação técnica

|                      |      |
|----------------------|------|
| d-D                  | M8   |
| Thread length (min.) | 34   |
| dk (max.)            | 14.5 |
| Rosca total C ≤      | 40   |
| k (max.)             | 4    |
| L (mm)               | 30   |
| n                    | 2    |
| P                    | 1.25 |
| t (min.)             | 1.6  |

### Desenho técnico

