

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M2X6



Referência	24565.020.006
Marca	-
UBB	950353621101
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635242
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	6 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	6
n	0.5
P	0.4
t (min.)	0.4

Desenho técnico

