

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M3X10



Referência	24565.030.010
Marca	-
UBB	950353621366
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635273
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	10 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

### Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

### Desenho técnico

