



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M3X12

Referência	24565.030.012
Marca	-
UBB	950353621440
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635280
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	12
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Desenho técnico

