

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M6X25



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 24565.060.025             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950353914084              |
| UNSPSC      | 31161504                  |
| EAN         | 8715492635556             |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Diâmetro        | M6                |
| Comprimento     | 25 mm             |
| Classe          | 4.8               |
| Encaixe         | Fenda             |
| Forma da cabeça | Cabeça de embeber |
| Material        | Aço               |
| Tratamento sup. | Passivado a preto |
| Rosca           | Métrica           |

### Normas

|      |           |
|------|-----------|
| NF   | ≈E25-123  |
| DIN  | 963       |
| ISO  | ≈2009     |
| NEN  | ≈2370     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| BS   | ≈4183     |

### Especificação técnica

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M6  |
| Thread length (min.) | 28  |
| dk (max.)            | 11  |
| Rosca total C ≤      | 35  |
| k (max.)             | 3   |
| L (mm)               | 25  |
| n                    | 1.6 |
| P                    | 1   |
| t (min.)             | 1.2 |

### Desenho técnico

