

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M6X30



Referência	24565.060.030
Marca	-
UBB	950353621937
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635563
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

