

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M6X40



Referência	24565.060.040
Marca	-
UBB	951353774304
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635570
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	40
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Desenho técnico

