FABORY



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a preto 4.8 M8X12

Referência	24565.080.012
Marca	-
UBB	950353914167
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635624
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	12 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

Normas

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	12
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Desenho técnico

