

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Passivado a preto 4.8 M10X40



Referência	24565.100.040
Marca	-
UBB	951353775137
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635723
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Passivado a preto
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123

### Especificação técnica

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Rosca total C ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	40
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

### Desenho técnico

