

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M3X10



Referência	24570.030.010
Marca	-
UBB	950353147560
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635877
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	10 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2371
DIN	964
NF	≈E25-124

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Desenho técnico

