

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M3X16



Referência	24570.030.016
Marca	-
UBB	950353147727
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635907
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	16 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NEN	≈2371
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Rosca total C ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Desenho técnico

