

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M3X30



Referência	24570.030.030
Marca	-
UBB	950353148063
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635938
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M3
Comprimento (L) (mm)	30
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
BS	≈4183

Especificação técnica

Thread length (min.)	19
d_k (max.)	5.6
$f \approx$	0.75
Rosca total $C \leq$	22
k (max.)	1.65
n	0.8
P	0.50
t (min.)	1.2

Desenho técnico

