

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M4X60



| | |
|-------------|---------------------------|
| Referência | 24570.040.060 |
| Marca | - |
| UBB | 950353149210 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492636096 |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------------|-------------------|
| Diâmetro (d-D) | M4 |
| Comprimento (L) (mm) | 60 |
| Classe | 4.8 |
| Material (comprimento) | Aço |
| Tratamento sup. | Zincado |
| Forma da cabeça | Cabeça de embeber |
| Encaixe | Fenda |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|----------|
| ASME | B18.6.7M |
| DIN | 964 A |
| ISO | 2010 |
| NF | E25-124 |
| BS | 4183 |

Especificação técnica

| | |
|----------------------|------|
| Thread length (min.) | 22 |
| d_k (max.) | 7.5 |
| $f \approx$ | 1 |
| Rosca total $C \leq$ | 25 |
| k (max.) | 2.2 |
| n | 1 |
| P | 0.70 |
| t (min.) | 1.6 |

Desenho técnico

