

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M5X12



Referência	24570.050.012
Marca	-
UBB	950353149541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636126
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M5
Comprimento (L) (mm)	12
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
BS	≈4183
NF	≈E25-124
ISO	≈2010

Especificação técnica

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	9.2
$f \approx$	1.25
Rosca total $C \leq$	30
k (max.)	2.5
n	1.2
P	0.80
t (min.)	2

Desenho técnico

