FABORY



Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M5X20

Referência	24570.050.020
Marca	-
UBB	950353149707
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636164
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ISO	≈2010

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	20
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Desenho técnico

