

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M5X30



Referência	24570.050.030
Marca	-
UBB	950353149962
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636188
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
DIN	964
NEN	≈2371

Especificação técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Rosca total C ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	30
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Desenho técnico

