

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 Aço Zincado 4.8 M6X25



Referência	24570.060.025
Marca	-
UBB	950353150929
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636294
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	25 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	964
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
NEN	≈2371

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Rosca total C ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Desenho técnico

