

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M8X40



Referência	24570.080.040
Marca	-
UBB	950353151919
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636416
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	40 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
BS	≈4183
NEN	≈2371
DIN	964

Especificação técnica

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Rosca total C ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	40
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Desenho técnico

