
FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M3X25

Referência	24640.030.025
Marca	-
UBB	950353153089
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637048
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	25 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

BS	≈4183
DIN	85
NEN	≈1603
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Desenho técnico

