

Parafuso cabeça cilíndrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M5X16



Referência	24640.050.016
Marca	-
UBB	950353154566
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637512
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M5
Comprimento (L) (mm)	16
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica

Normas

ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-128
DIN	85

Especificação técnica

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	10
Rosca total $C \leq$	40
k (max.)	3
n	1.2
P	0.80
t (min.)	1.2

Desenho técnico

