
FABORY



Parafuso cabeça cilindrica baixa fenda DIN 85 Aço Zincado 4.8 M6X30

Referência	24640.060.030
Marca	-
UBB	950353155712
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637710
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça cilindrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

BS	≈4183
ISO	≈1580
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
DIN	85
NEN	≈1603

Especificação técnica

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	30
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Desenho técnico

