
FABORY



Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M8X20

Referência	24650.080.020
Marca	-
UBB	950353667807
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638724
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	20 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-129

Especificação técnica

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	20
n	2
P	1.25

Desenho técnico

