




Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M8X30

Referência	24650.080.030
Marca	-
UBB	951353572344
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638748
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	≈E25-129
----	----------

Especificação técnica

d-D	M8
dk (max.)	20
k (max.)	4.4
L (mm)	30
n	2
P	1.25

Desenho técnico

