



## Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M10X40

Referência	24650.100.040
Marca	-
UBB	951353573094
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638854
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	40
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Encaixe	Fenda
Rosca	Métrica
Observações	M6 Aplicação em combinação com porcas planas com ponta em calhas.

### Normas

NF	≈E25-129
----	----------

### Especificação técnica

$d_k$ (max.)	25
$k$ (max.)	5.5
$n$	2.5
$P$	1.50

### Desenho técnico

