

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M2X4

Referência	24660.020.004
Marca	-
UBB	950353515436
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638953
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	4 mm
Classe	4.8
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	embalagem grande

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	18
k	1.6
L (mm)	4
Nr. fenda	1
P	0.4

Desenho técnico

