

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M2X6

| | |
|--------------|---------------------------|
| Referência | 24660.020.006 |
| Marca | - |
| UBB | 950353515683 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715492638977 |
| Emb. de 2000 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|-----------------|------------------------|
| Diâmetro | M2 |
| Comprimento | 6 mm |
| Classe | 4.8 |
| Encaixe | Phillips |
| Forma da cabeça | Cabeça de queijo baixa |
| Material | Aço |
| Tratamento sup. | Zincado |
| Rosca | Métrica |
| Info | embalagem grande |

Normas

| | |
|-----|-------|
| ISO | ≈7045 |
| DIN | 7985 |

Especificação técnica

| | |
|----------------------|-----|
| d-D | M2 |
| Thread length (min.) | 16 |
| dk (max.) | 4 |
| Rosca total C ≤ | 18 |
| k | 1.6 |
| L (mm) | 6 |
| Nr. fenda | 1 |
| P | 0.4 |

Desenho técnico

