

## Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M2X10

Referência	24660.020.010
Marca	-
UBB	950353515840
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638991
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M2
Comprimento (L) (mm)	10
Classe	4.8
Material (comprimento)	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Encaixe	Phillips
Rosca	Métrica
Informação complementar	embalagem grande

### Normas

ISO	7045-H
DIN	7985-H

### Especificação técnica

Thread length (min.)	16
$d_k$ (max.)	4
Rosca total $C \leq$	18
k	1.6
Nr. fenda	1
P	0.40

### Desenho técnico

