

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M2,5X5

Referência	24660.025.005
Marca	-
UBB	950353516426
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639059
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2.5
Comprimento	5 mm
Classe	4.8
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	embalagem grande

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificação técnica

d-D	M2.5
Thread length (min.)	18
dk (max.)	5
Rosca total C ≤	20
k	2
L (mm)	5
Nr. fenda	1
P	0.45

Desenho técnico

