

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M3X14

Referência	24660.030.014
Marca	-
UBB	951353247475
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639196
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	14 mm
Classe	4.8
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	embalagem grande

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	20
k	2.4
L (mm)	14
Nr. fenda	1
P	0.5

Desenho técnico

