FABORY

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço Zincado 4.8 embalagem grande M3X30

Referência	24660.030.030
Marca	-
UBB	950353157791
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639257
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Info	embalagem grande

Normas

ISO	≈7045
DIN	7985

Especificação técnica

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	6
Rosca total C ≤	20
k	2.4
L (mm)	30
Nr. fenda	1
P	0.5

Desenho técnico

