

Csavar D fejű UNC ASME B18.6.3 ASME B18.6.3 Acél Horganyzott #6-32X3/8



Cikkszám	24668.035.009
Márka	-
UBB	500668229957
UNSPSC	31161504
EAN	8712423049406
csom. 1000	Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő	NO.6
Hossz	3/8 Inch
Behajtási tulajdonságok	Pozidriv
Fej alak	Trapézfej
Anyag	Low carbon steel
Menetirány	Jobb
Felületkezelés	Horganyzott
Menetek	Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk	32

Info	Screws with diameter $\leq$ No.5 and length $\leq$ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min. Screws with diameter No.5 and length $\leq$ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
------	--

Szabványok

ASME	B18.6.3
------	---------

Műszaki specifikációk

A (max.)	0.27
H (max.)	0.097

Műszaki rajz

