



Parafuso cabeça oval fenda dupla NF E25-129 Aço Zincado 4.8 M4X30

Referência	24862.040.030
Marca	-
UBB	950353761022
UNSPSC	31161504
EAN	8715493593602
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	30 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-129
----	---------

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desenho técnico

