




Parafuso cabeça oval fenda dupla NF E25-129 Aço Zincado 4.8 M4X35

Referência	24862.040.035
Marca	-
UBB	950353761105
UNSPSC	31162400
EAN	8715493593619
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	35 mm
Classe	4.8
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-129
----	---------

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	40
k (max.)	2.2
L (mm)	35
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Desenho técnico

