



Parafuso autorroscante cabeça de queijo hexalobular ISO 14585 C Aço Zincado ST2,9X16MM

Referência	26501.029.016
Marca	-
UBB	500645231167
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064614
Emb. de 2000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.9 mm
Comprimento	16 mm
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material	Aço
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Autorroscante

Normas

ISO	14585 C
-----	---------

Especificação técnica

D (mm)	2.9
dk (max.)	5.6
k (max.)	2.4
L (mm)	16
P	1.1
Chave caixa	10

Desenho técnico

