



Adjusting ring with hex socket set screw with cup point DIN \approx 705A Aço de corte com ISO 4029 58

Referência	37810.580.001
Marca	-
UBB	950356015749
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771209
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	58 mm
Material	Aço de corte
Info	Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916). Anéis de ajusted $1 \leq 70$ são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029

Normas

DIN	\approx 705-A
-----	-----------------

Especificação técnica

b (js14)	20
d1	58
d2 (h13)	90
d3	10
D (mm)	58

Desenho técnico

