




Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN $\approx 705A$ Aço de corte com ISO 4029 60

Referência	37810.600.001
Marca	-
UBB	950356015822
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771216
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	60 mm
Material	Aço de corte
Info	Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916). Anéis de ajusted $1 \leq 70$ são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029

Normas

DIN	$\approx 705-A$
-----	-----------------

Especificação técnica

b (js14)	20
d1	60
d2 (h13)	90
d3	10
D (mm)	60

Desenho técnico

